

SWISS TOOLS

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/12**Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Reservdel:

Vändskärskruv på begäran.

OBS!:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

totallängd L	35 mm
Skaft / storlek	25 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCR
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm
Vändskärsstorlek	11 mm

Mittförskjutning L ₃	17 mm
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
Anligningsvinkel	93 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud