

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø D1 25 mm, från fyrkant: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290332 17
GTIN	4062406352271
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

lämplig för fyrkant	17 - 19 mm
Mittförskjutning L_3	8,5 mm
Effektiv längd L_1	52 mm
Skaft-Ø	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	16 mm
Skärhållardiameter D_1	16 mm
Skrubar	290399 3
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

