

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 32 mm, från fyrkant: 14mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 290334 14 |
| GTIN | 4062406352288 |
| Artikelklass | 29K |

Beskrivning

OBS!:

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------------|
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 13 mm |
| Skruvar | 290399 2 |
| Mittförskjutning L_3 | 7 mm |
| Skärhållardiameter D_1 | 13 mm |
| Effektiv längd L_1 | 50 mm |
| Skaft-Ø | 25 mm |
| lämplig för fyrkant | 14 - 16 mm |
| Invändig | ja |
| Skaftlängd L_s | 100 mm |
| Skaft | kombiskaft |
| Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |

