

Garant**XOMU094812ZZER, HB4030, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	213025 ST1400
GTIN	4062406266561
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med **dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärspeltor (2×3 skär).

Kraftfulla skärmaterial för extra god **ekonomi**.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	1,1 mm
Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	XOMU094812ZZER
Sort	HB4030
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1 mm

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\ max}$	2 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	TiCn-Al ₂ O ₃
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		