

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare med 3-punktsavkänning, mätområde:
10-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438985 10-20
GTIN	2050002040977
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätpetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde. 3-punktsavkänning för snabb och säker bestämning av mätvärde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

mätområde	10 - 20 mm
maximalt spår djup	3,5 mm
mätkontaktform	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
felgräns	0,02 mm

mätkraft	1,1 - 1,6 N
minimalt spår djup	1,6 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	75 mm
repeternoggrannhet	0,01 mm
Antal ingående batterier	2
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S
DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S

Tillbehör

Anslutningskabel Typ D2	497440 D2
-------------------------	-----------

Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Gränssnittsadapter Typ A2	498954 A2
Anslutningskabel Typ D1	497440 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975