

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare med 3-punktsavkänning, mätområde:  
40-60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438985 40-60
GTIN	2050002041004
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätpetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde. 3-punktsavkänning för snabb och säker bestämning av mätvärde.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

**Specialtillbehör:**

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

**Teknisk beskrivning**

felgräns	0,02 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
mätkraft	1,1 - 1,6 N
maximal skänkellängd L (mät djup)	84 mm
minimalt spår djup	1,6 mm

maximalt spår djup	8 mm
mätkontaktform	3
Antal ingående batterier	2
mätområde	40 - 60 mm
repeternoggrannhet	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

## Tjänster

KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S
DAkks-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S

## Tillbehör

Gränssnittsadapter Typ A2	498954 A2
---------------------------	-----------

Anslutningskabel Typ D1	497440 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Anslutningskabel Typ D2	497440 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2