

Garant**Blåspistol AIR, Typ: AIR****Beställningsdata**

Ordernummer	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Högklassig blåspistol för tryckluft med ett mycket bra ergonomiskt handtag, reptålig yta och beständighet mot lösningsmedel, för universell användning. Enkel användning av de **utbytbara munstyckena**. Vridbart snabbblåsande huvud frigörs, fasthållning i olika snäpplägen.

leveransinnehåll:

Blåspistol inkl. anslutningsnippel stl. 1/4 tum av stål, med munstycksset 7 delar nr 080124 stl. AIR.

OBS!:

Passande blåspistolhållare finns under nr 080260 storlek H1 och nr 955750.

Enkelmunstycken finns under nr 080126.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	15 bar
genomflöde vid 6 bar	330 l/min
Produktslag	Pistol

Tillbehör

Reservmunstyckeför blåspistol AIR Typ 7	080126 7
---	----------

Reservmunstycke för blåspistol AIR Typ 4	080126 4
Reservmunstycke för blåspistol AIR Typ 6	080126 6
Reservmunstycke för blåspistol AIR Typ 1	080126 1
Reservmunstycke för blåspistol AIR Typ 3	080126 3
Easyfix tryckluftpistolhållare Typ 1	955750 1
Reservmunstycke för blåspistol AIR Typ 2	080126 2
Reservmunstycke för blåspistol AIR Typ 5	080126 5