

**Elisoleringstejp, Bredd×längd (mm×m): 19X6****Beställningsdata**

Ordernummer	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M Scotch® Super 88 och **Scotch® Super 33+** är en extra elastisk och UV-beständig premiumtejp med mycket goda elektriska egenskaper och beständighet mot fukt, lutar, många syror och lösningsmedel.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Tjocklek: 0,18 mm

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,18 mm
Bredd	19 mm
Hållarmaterial	PVC-folie
Lager luftfuktighet	75 %
tillverkarens beteckning	Scotch® Super 33+

lagringstemperatur	10 - 27 °C
temperaturbeständig upp till	-18 - 90 °C
Minsta hållbarhet	60 månad
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	fuktbeständig
Slag av tejp	Enkelsidig
Längd	6 m
Liner finns	nej
Färg	svart
Produktslag	Tejp