

**Garant****Slipdukshylsa (SiC), Korn 150, Slipdukshyls-Ø, -längd, Form: 2140L****Beställningsdata**

Ordernummer	553328 2140L
GTIN	4062406272104
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

**Kiselkarbid (SiC)** som är perfekt för bearbetning av titan, aluminium och deras legeringar.

**Användningsdata:**

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

**OBS!:**

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderat varvtal	9500 min <sup>-1</sup>
Form	L
slipdukshylsans Ø	21 mm
slipdukshylsans längd	40 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)

Slipmedlets beteckning	SiC
Kornstorlek	150
Produktnamnsattribut	Korn 150
Produktslag	Slipdukshylsa

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummikropp Huvud-Ø, huvudlängd, form 2140L	553100 2140L
--	--------------