

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med vänsterstopp / utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 800/2**Beställningsdata**

Ordernummer	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
-------	--------

Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
höjd	800 mm
effektiv höjd för lådor	150 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal lådor	2
dörrens effektiva höjd	525 mm
Antal dörrar	1
lådornas effektiva bredd i G	12
invändig bredd	350 mm
Dörrstopp	Vänster
vikt	41,3 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
dörrhöjd	525 mm
Djup	650 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Hurts 16G med dörr med vänster stopp, för egen utrustning med utdragslådor Höjd / Dörrhöjd 800/525 mm	927422 800/525
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21