



Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum TiN-belagd, sexkant: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	643233 6
GTIN	4000896046942
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Norm:

DIN 7422

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

Teknisk beskrivning

Längd	60 mm
sexkant	6 mm
Ø fästsida	23 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	DIN 7422
Drivprofil	Sexkantnyckel

Utförande	TiN-belagd
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med klotf. huvud	nej
med låsring	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats