



## Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum TiN-belagd, sexkant: 17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	643233 17
GTIN	4000896046904
Artikelklass	630

### Beskrivning

#### Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

#### Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

### Teknisk beskrivning

sexkant	17 mm
Ø fästsida	28,5 mm
Längd	60 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	DIN 7422
Drivprofil	Sexkantnyckel

Utförande	TiN-belagd
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med klotf. huvud	nej
med låsring	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats