



## Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång TiN-belagd, sexkant: 7mm



### Beställningsdata

Ordernummer	643333 7
GTIN	4000896232352
Artikelklass	630

### Beskrivning

#### Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

TiN-belagda klingor för hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

#### Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

### Teknisk beskrivning

Ø fästsida	23 mm
Längd	140 mm
sexkant	7 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	DIN 7422
Drivprofil	Sexkantnyckel
Utförande	TiN-belagd
Material	Kromvanadinstål

Yta

TiN

Produktslag

Hylsnyckelinsats