

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 16mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268404 16
GTIN	4062406272845
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Effektiv längd L ₁	24 mm
Nominell Ø D	16 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Passande vändskär	ZCMX 08..
totallängd L	125 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 42

269028 42