



## Sladdlös, kompakt bandsåg, Typ: M18FBS85



### Beställningsdata

Ordernummer	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kompakt, kraftfull FUEL™ batteridrivnen bandsåg med borstlös POWERSTATE™-motor för mobil sågning** med förbättrad hanterbarhet.

- **Enkelt och verktyglöst byte av sågband.**
- **Steglöst reglerbar bandhastighet med hastighetsbrytare.**
- **Robust metallkonstruktion, metallkrokar.**
- **LED-belysning av snittområdet.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare, 2 st M18 B2-batterier, bimetallsågband 14 TPI, transportväska.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns under nr 073816 och 073809. Passande sågblad på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

sågband bredd	13 mm
sågband längd	898 mm
tillverkarens beteckning	M18FBS85-202C
vikt	6 kg
Batterityp	Litiumjon

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximalt sågdjup 90°	85 mm
bandhastighet	0 - 165 m/min
Antal ingående batterier	2
batterikapacitet	2 Ah
Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Batteridrivna
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
Produktslag	Såg

## Tillbehör

Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C