



Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare ProCORE, Typ: GSB18110C



Beställningsdata

Ordernummer	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch batteridrivna slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Med **borstlös EC-motor**.

KickBackControl med automatisk avstängning vid stopp samt unik precisionskoppling.

Kompakt utförande, mycket kort huvudlängd (endast 184 mm) för perfekt hantering (storlek GSB1890C), vilket gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul. Med motorbroms.

Fördel:

Mycket kort huvudlängd, bara 184 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st ProCORE 18 V / 4,0 Ah litiumjonbatterier, laddare och L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Teknisk beskrivning

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Batterityp	Litiumjon
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	82 mm
tillverkarens beteckning	GSB 18V-110C
maximalt vridmoment hårt	85 Nm
vikt	2,1 kg
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 480 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i betong	16 mm
Antal ingående batterier	2
Batterispänning	18 V
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	12,5 m/s ²
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
batterikapacitet	4 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
motorkonstruktion	borstlös motor
typisk användning	Heavy Duty
maximalt varvtal 2:a växeln	2100 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	47 Nm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrskruvdragare

Tillbehör

LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V

073856 C18