



Sladdlös våt-/torrdammsugare, Typ: GAS1810L



Beställningsdata

Ordernummer	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen dammsugare för mobil sugning. Enkel transport och bekväm hantering genom bärremmar som dammsugaren kan hängas upp i.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.

- 1st golvmunstycke, Bosch-nummer: 2608000707
- 1st fogmunstycke, 250 mm, Bosch-nummer: 2608000661
- 1st axelrem, Bosch-nummer: 2608000706
- Hjulsats, 4 delar, Bosch-nummer: 2608000705
- 1st elverktygsadapter, Bosch-nummer: 2608000708
- 1st grenrör, Bosch-nummer: 2608000659
- 1st platt veckat filter, Bosch-nummer: 2608000663
- 3tlg. Sugrörsats, Bosch-nummer: 2608000660
- 1st slang, 1,6 m, Bosch-nummer: 2608000658

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866. Passande autostartsystem hittas under nr 070237 och följande sidor.

Teknisk beskrivning

behållarvolym	7,5 l
Vikt utan batteri	6 kg

Längd sugslang	1,6 m
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	GAS 1810L
Flöde	1440 l/min
Antal ingående batterier	0
Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Våt- och torrdammsugare