

Garant GRIDLINE

Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor: 800/6**Beställningsdata**

Ordernummer	930705 800/6
GTIN	4062406273637
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

effektiv höjd för lådor	700 mm
Antal dörrar	0
Bredd	1000 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
Antal lådor	6
vikt	137 kg
Djup	600 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
effektiv höjd	700 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930735 800
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930743 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930743 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930743 200
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930743 75