

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
800/6****Beställningsdata**

Ordernummer	930715 800/6
GTIN	4062406273743
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för festsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	6
lådornas effektiva djup i G	20

höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Bredd	1000 mm
effektiv höjd	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Antal dörrar	0
Djup	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
djup i E	700
lådornas effektiva bredd	900 mm
vikt	137 kg
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G

Produktslag

Verkygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930745 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	930745 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	930745 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930745 100
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930735 800