



## Rörkap TubiX® med snabbjustering, för Ø upp till: 35mm



### Beställningsdata

Ordernummer	818380 35
GTIN	4003773084907
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lätt och hållbart metallhölje av magnesium, ed nållagrade styrrullar och skärtrissa. Handavgradare nedsänkbar i stommen. Reservskärtrissa ingår.

#### Fördel:

Automatisk fasthållning och fastklämning på röret genom **QuickLock-snabbjustering**.

· **Snabb och exakt positionering av skärtrissan på olika rördiametrar.**

#### Användningsdata:

Universellt användbar för kapning av **koppar-, aluminium- och tunnväggiga rostfria rör** (upp till 2 mm godstjocklek).

#### Reservdel:

Reservskärtrissa med nållagring och snabbytesaxel se nr 818385.

### Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	6,2 mm
skärtrissans hål	7,8 mm
för rörtter-Ø	6 - 35 mm
skärtrissans Ø	20 mm
tillverkarens beteckning	TubiX
vikt	375 g
Längd	180 mm

Bredd	65 mm
höjd	40 mm
Produktslag	Rörkapare

---

## Tillbehör

Lös skärtrissa Typ 1	818385 1
----------------------	----------