

HEDI

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 25B2



Beställningsdata

Ordernummer	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Robust kabeltrumma av slagtålig plast med **överhettningsskydd. Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

- **400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.**
- **1 st. 400 V CEE utgångsuttag 16 A med självstängande lock och värmeskyddsbrytare.**
- **2 st 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.**
- **den 7-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Vattenavrinningspår.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Stor och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiametern 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.

Fällbart vridhandtag för individuell höger och vänsterhandsmanövrering vid upp- och utrullning.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Provdirektiv:

Uppfyller föreskrifterna i DGUV I 203-006 (tidigare BGI 608) samt DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Teknisk beskrivning

kabelkonstruktion	5G2,5
IP-skyddsklass	IP 44
kabellängd	25 m
material kabel	Pansarkabel
Material hus	Helt av plast
Kabelklass	H07BQ-F
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkeffekt utrullad	5500 (16 A) W
märkspänning	400 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabeltrumma