



Mini LED-strålkastare, Typ: 10



Beställningsdata

Ordernummer	081451 10
GTIN	5708997360101
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och ljusstark batteridrivna LED-strålkastare för mobil användning. De kompakta yttermåttarna gör den perfekt lämplig att använda som handlampa. Den justerbara magnetiska lampfoten möjliggör dessutom stationär användning.

Ny **OPTILight-funktion** för optimerad ljuseffekt och belysningstid. SMART Grip 4-i-1-system integrerar flera funktioner i en enhet: En ring för säkert grepp, ett clips för enkel fästning, en stark magnet samt ett stativ.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	100 - 1000 lm
Energiförsörjning	Batteridrivna
totalhöjd	96 mm

total bredd	38 mm
brinntid	1,5 - 15 h
Batterityp	Litiumjon
ATEX-zon	ingen
Belysning	LED-modul
Antal ingående batterier	1
totallängd	104 mm
vikt	250 g
IP-skyddsklass	IP 65
Batterispänning	3,7 V
batterikapacitet	5,2 Ah
tillverkarens beteckning	NOVA MINI
Produktslag	Strålkastare