



## Förstoringsglaslampa Tech-Line CLASSIC, Typ: 10



### Beställningsdata

Ordernummer	490821 10
GTIN	4015478104781
Artikelklass	49A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förstoringsglaslampa med ergonomisk form. Neutralvit glaslins, neutralvit färgtemperatur (4500 K) med 2-steps Boost-kontakt för optimering av belysningen, akustisk kvittering och haptisk styrning. Låg energiförbrukning genom SMD-lysdioder.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mikrofiberpåsar för förvaring och rengöring.

### Teknisk beskrivning

färgtemperatur	4500 K
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Serie	Tech-Line CLASSIC
Förstoring (gångar)	±10
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
lins-Ø	30 mm
Antal ingående batterier	3
belysning	SMD-LED
Produktslag	Handlamplupp

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3