

Garant GRIDLINE

**Tillbehörsskåp med slagdörrar utan skyddskant, med utdragshylla, 26×20G, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	932105 800
GTIN	4062406277086
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktøy tillbehörsskåp i 30 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Utrustad med 2 st utdragslådor** med 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Antal utdragshyllor: 2

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016,

**pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Passande utdragslådor 26×20G.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	750 mm
vikt	45 kg
Djup	700 mm

effektiv höjd	650 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup i G	20
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×20G
Produktslag	Maskintillbehörsskåp

## Tillbehör

Utdragshylla 75 kg inbyggnadshöjd 75 mm	930654 75
Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12