

Garant GRIDLINE

**Tillbehörsskåp med slagdörrar utan skyddskant, 36×20G, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	932118 800
GTIN	4062406277062
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktyg tillbehörsskåp i 40 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Passande utdragslådor 36×20G.

**Teknisk beskrivning**

vikt	50 kg
höjd	800 mm
effektiv höjd	650 mm
Djup	700 mm
Bredd	1000 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr

Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Maskintillbehörsskåp

---

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------