

Garant GRIDLINE

Tillbehörsskåp med slagdörrar utan skyddskant, med utdragshylla, 36×20G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	932122 800
GTIN	4062406277093
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktyg tillbehörsskåp i 40 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utrustad med 2 st utdragslådor med 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Antal utdragshyllor: 2

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Passande utdragslådor 36×20G.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	900 mm
Bredd	1000 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva djup i G	20

Lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva bredd i G	36
Djup	700 mm
vikt	54 kg
effektiv höjd	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Maskintillbehörsskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------