

**Garant****Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 1-11 mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	657792 1-11
GTIN	4062406277338
Artikelklass	61E

## Beskrivning

### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

### OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

höjd h	5,7 mm
stickmått S	17,5 mm
bredd B	26 mm
insticksskaft	9×12 mm
nyckelvidd	11 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad (flagningssäker)
Produktslag	Insticksverktyg, fast nyckel