

Garant**Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 2-13mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 657792 2-13 |
| GTIN | 4062406277420 |
| Artikelklass | 61E |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------------------------|
| nyckelvidd | 13 mm |
| insticksskaft | 14×18 mm |
| höjd h | 7 mm |
| bredd B | 29,7 mm |
| stickmått S | 25 mm |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad (flagningssäkert) |
| Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |