

**Garant****Insticksverktyg, öppen ring, Typ-nyckelvidd: 1-13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	657902 1-13
GTIN	4062406277604
Artikelklass	61E

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**Passar till:**

Momentnyckel med 4-kantfästen.

**OBS!:**

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

höjd h	12 mm
bredd B	25,2 mm
stickmått S	17,5 mm
nyckelvidd	13 mm
insticksskaft	9×12 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad (flagningssäkert)
Spärrfunktion	nej
Produktslag	Insticksverktyg, ringnycklar