

**Garant****Insticksverktyg, ringnyckel, Typ-nyckelvidd: 2-27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	657892 2-27
GTIN	4062406278274
Artikelklass	61E

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**Passar till:**

Momentnyckel med 4-kantfästen.

**OBS!:**

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

nyckelvidd	27 mm
stickmått S	31 mm
höjd h	17,5 mm
bredd B	42 mm
insticksskaft	14×18 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Verktyg med spärrfunktion	nej
Produktslag	Insticksverktyg, ringnycklar