

**Garant****Insticksverktyg, ringnyckel, Typ-nyckelvidd: 2-32mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	657892 2-32
GTIN	4062406278298
Artikelklass	61E

## Beskrivning

### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

### OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

insticksskaft	14×18 mm
nyckelvidd	32 mm
stickmått S	31 mm
höjd h	17,5 mm
bredd B	48 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Verktyg med spärrfunktion	nej
Produktslag	Insticksverktyg, ringnycklar