

Garant**Insticksverktyg, öppen ring, Typ-nyckelvidd: 1-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	657902 1-10
GTIN	4062406277574
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

höjd h	12 mm
insticksskaft	9×12 mm
nyckelvidd	10 mm
stickmått S	17,5 mm
bredd B	21,2 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad (flagningssäkert)
Spärrfunktion	nej
Produktslag	Insticksverktyg, ringnycklar