



Skiftnyckel- / ringspärrnyckelsats, i hållare omkopplingsbara, 15° vinkel, Antal nycklar: 10



Beställningsdata

Ordernummer	614915 10
GTIN	3662424068416
Artikelklass	63V

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614905: Storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Förvaring i: Plasthållare

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	8 mm
nyckelvidd	19 mm
nyckelvidd	5 mm

nyckelvidd	11 mm
nyckelvidd	12 mm
nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	14 mm
nyckelvidd	16 mm
nyckelvidd	17 mm
nyckelvidd	18 mm
Antal nycklar	10
Ringläge	15 grad
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
förpackning	Plasthållare
Nyckelvidder	metrisk
med svängbar nos	nej
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 16 mm	614905 16
Skiftnyckel / ringspärnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 10 mm	614905 10
Skiftnyckel / ringspärnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 11 mm	614905 11
Skiftnyckel / ringspärnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 17 mm	614905 17
	614905 8

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 8 mm

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 14 mm

614905 14

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 19 mm

614905 19

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 18 mm

614905 18

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 13 mm

614905 13

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 12 mm

614905 12