

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614905 17
GTIN	3662424065057
Artikelklass	63V

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkopplingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	6,6 mm
Käftbredd b	36,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	17 mm
ring- \emptyset D	31,7 mm
nyckellängd L	225 mm
Ringhöjd h_2	10,3 mm
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med svängbar nos	nej

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel