



## Spärrskraft, omställbart, 1/4 tum, Typ: 1/4



### Beställningsdata

Ordernummer	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totallängd	117 mm
Antal tänder	22
Arbetsvinkel	16,4 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud
USP1	omkopplingsbar

USP2

Arbetsvinkel 16.4°, längd 117 mm

---

**Tillbehör**

Reservdelssortiment 1/4 tum inklusive täckskiva

632250