

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 27
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Halsbredd L <sub>4</sub>	9 mm
totallängd L	125 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	15,5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-kod hållare	E12K SVVCR/L07
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------