



Sexkantskruvdragarsats 3/8 tum, lång TiN-belagd, sexkant: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	637633 10
GTIN	4000896053650
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrcant enligt **DIN 3120**.

TiN-belagda klingor för hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Användningsdata:

Optimalt lämpad för långtidsbelastning, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Norm:

DIN 7422

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	19 mm
Längd	43,5 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

