

Garant GRIDLINE

**Trågsortiment, 20×20G, Typ: 50/1****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 950310 50/1   |
| GTIN         | 4062406285890 |
| Artikelklass | 9GB           |

**Beskrivning****Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

**Passar till:**

Utdragslådor 20×20G.

**Innehåll:**

Fack 1K nr 951415: 6 st storlek 6×6/4; 3 st storlek 6×8/4; 2 st storlek 2×6/1; 1 st storlek 2×8/1

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 4 st storlek C

**Teknisk beskrivning**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| passar till lådor med fronthöjd | 75 mm  |
| passar till lådor med fronthöjd | 50 mm  |
| passar till lådor med fronthöjd | 125 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 100 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 250 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 200 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 150 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 300 mm |
| tråghöjd                        | 25 mm  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| passar till lådor med effektiv bredd              | 500 mm            |
| Lådornas effektiva yta i G                        | Klämhållare       |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 20                |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 20                |
| passar till lådor med effektivt djup              | 500 mm            |
| Material  | Plast             |
| passar till utdragslådor med fronthöjd            | ≥ 50 mm           |
| Djup  | 500 mm            |
| Bredd   | 500 mm            |
| höjd  | 25 mm             |
| djup i G  | 20                |
| bredd i G   | 20                |
| vikt  | 1,142 kg          |
| Produktnamnsattribut                              | 20×20G            |
| Produktslag                                       | Urtag utdragslåda |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/4    | 951415 6X6/4 |
| Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ C | 951275 C     |
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/4    | 951415 6X8/4 |
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X6/1    | 951415 2X6/1 |
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X8/1    | 951415 2X8/1 |