

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**.

Extra stor LCD-display (7,5 mm) för felfri och snabb avläsning samt knapplås.

Hårdmetallsvetsade mätytor.

Stötskyddat utförande.

Härdad och slipad mätspindel.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 inställningsmått från storlek 25–50.

Specialtillbehör:

Nr 421525 och 421527, datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

felgräns	3 µm
spindel-Ø	6,35 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
spindel delning	0,5 mm
Antal ingående batterier	1

Kalibrering	B2
avläsning	0,001 mm
mätområde	100 - 125 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200