

**Garant****Lamellslipvals slipduk (ZA), Ø 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	568477 100
GTIN	4062406287092
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

Standardmått Ø 100×100 mm resp. smalt utförande Ø 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipduk med zirkonkorund (ZA). Idealisk för bearbetning av rostfritt stål.

**Användningsdata:**

Snabb **rengöring** och **glättning** av ytor.

**OBS!:**

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

**Teknisk beskrivning**

Motsvarande kornstorlek	100
rekommenderat varvtal	2800 min <sup>-1</sup>
slipmedelsunderlag	rengöringsslipnylon
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
hål-Ø	19 mm
Produktslag	Duklamellslipvals

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		