

Garant**Lamellslipvals slipduk (ZA), Ø 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	568477 180
GTIN	4062406287108
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Standardmått Ø 100×100 mm resp. smalt utförande Ø 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipduk med zirkonkorund (ZA). Idealisk för bearbetning av rostfritt stål.

Användningsdata:

Fin slipnylon för **lätta rengöringsarbeten** och **jämn ytfinish**.

OBS!:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivning

slipmedelsunderlag	rengöringslipnylon
Motsvarande kornstorlek	180
rekommenderat varvtal	2800 min ⁻¹
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
hål-Ø	19 mm
Produktslag	Duklamellslipvals

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		