

Garant GRIDLINE

Underredsskåp för krympapparat, Bredd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	354291 1500
GTIN	4062406294915
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

- Stomme med 3 utdragslådor och en dörr i RAL 7035 ljusgrå och utdragslådor i RAL 7016 antracitgrå. (Förvaringsplats för aktivkylaren i kylvanhet CU1).
- Hurts av svetsad stålplåt med arbetsskiva av beolin, 3 mm tjock grafitlist runt om.

OBS!:

Färgförändringar på grund av sol- eller ljustrålar är inte skäl för reklamation.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
Bredd	1500 mm
höjd	840 mm
arbetsbänk höjd	840 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Produktslag	Underrede

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1