

Hammar-, hålstans- och drivdornssortiment, Antal verktyg: 15



Beställningsdata

Ordernummer	954668 15
GTIN	2050002041998
Artikelklass	91A

Beskrivning

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954668: 1 st.

GARANT smideshammare nr 750110 storlek 300: 1 st.

Plattmejsel nr 740500 storlek 200: 1 st.

Kryssmejsel nr 740600 storlek 200: 1 st.

Hålstans nr 745500_3; 4: 1 st vard.

Drivdorn nr 747000_2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

Körnare nr 749000 storlek 100; 120/10; 120/12; 150: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

bredd i G	8
Djup	500 mm
djup i G	20
Bredd	200 mm
Antal verktyg	15
Utförande	med slagverktyg
vikt	2,19 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20

Produktslag

Cellplastinlägg

Tillbehör

Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 4 mm	747000 4
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 2 mm	747000 2
Körnare, normalkvalitet DIN 7250 totallängd 120/10 mm	749000 120/10
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954668	952001 954668
Kryssmejsel totallängd 200 mm	740600 200
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 6 mm	747000 6
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Körnare, normalkvalitet DIN 7250 totallängd 100 mm	749000 100
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 8 mm	747000 8
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 3 mm	747000 3
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 3 mm	745500 3
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 4 mm	745500 4
Flatmejslar totallängd 200 mm	740500 200
Körnare, normalkvalitet DIN 7250 totallängd 150 mm	749000 150
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 5 mm	747000 5
Körnare, normalkvalitet DIN 7250 totallängd 120/12 mm	749000 120/12