

Garant**Slipnylonrondell, finish, Ø 50,8 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	553965 180
GTIN	4062406300760
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Universell och effektiv **slipnylon**.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	50,8 mm
Utförande	A medium
finhetsgrad	medel
Motsvarande kornstorlek	180
Slipmedel	Korund
Slipmedlets beteckning	A
slipmedelsunderlag	Slipnylon
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	23000 min ⁻¹

Produktslag

Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		