



Slippapper med kardborrfäste (A) set, 100 delar, Ø 21 mm, Kornstorlek: 120



Beställningsdata

Ordernummer	553960 120
GTIN	4027497148424
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med **gummisliprondell med kardborrband** nr 553995. För snabbt skivbyte.

Användningsdata:

På mikroslipssystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
skiv-Ø	21 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 21 mm
fäste	Kardborr
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		