



## Slippapper med kardborrfäste (A) set, 100 delar, Ø 32 mm, Kornstorlek: 150



### Beställningsdata

Ordernummer	553963 150
GTIN	4027497148936
Artikelklass	53L

### Beskrivning

#### Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med gummisliprondell med kardborrband nr 553995. För snabbt skivbyte.

#### Användningsdata:

På mikroslipssystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

### Teknisk beskrivning

skiv-Ø	32 mm
Kornstorlek	150
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
fäste	Kardborr
Produktslag	Slippappersrondell

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		