

Garant**Borrstängstabilisator 3×D mini, Typ: 10L****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319454 10L |
| GTIN | 4062406308841 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 6×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter $D_2 = 25$ mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------|
| Skärriktning | Vänster |
| C | 1 mm |
| Skaftdiameter D_2 | 32 mm |
| totallängd L_2 | 89 mm |
| Förskjutning Z mot axeln | 8 mm |
| radie R | 1,2 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Utkragningslängd L_1 | 30 mm |
| Spännhylsa D_1 | 10 mm |
| Skaftlängd L_s | 53 mm |
| $\varnothing D_3$ | 40 mm |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | Borrstängstabilisator |