

**Garant****Borrstängstabilisator 3×D midi, Typ: 10L****Beställningsdata**

Ordernummer	319456 10L
GTIN	4062406309121
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

**Fördel:**

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

**Passar till:**

Alla vanligt förekommande borrstänger.

**OBS!:**

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragningslängd inkl. borrstäng 6×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter  $D_2 = 25$  mm kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skärriktning	Vänster
Skaftdiameter $D_2$	32 mm
Förskjutning Z mot axeln	11 mm
C	1 mm
Skaftlängd $L_s$	53 mm
Utkragningslängd $L_1$	30 mm

radie R	1,2 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
totallängd L <sub>2</sub>	89 mm
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstängstabilisator