

Garant**Borrstängstabilisator 3×D mini, Typ: 20L****Beställningsdata**

Ordernummer	319454 20L
GTIN	4062406308902
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 6×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter $D_2 = 25$ mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skärriktning	Vänster
Förskjutning Z mot axeln	15 mm
C	1 mm
Skaftlängd L_s	60 mm
totallängd L_2	126 mm
Skaftdiameter D_2	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

Spännhylsa D_1	20 mm
radie R	1,2 mm
Utkragningslängd L_1	60 mm
Invändigt svarvdjup upp till	$3 \times D$
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator