

Garant**Borrstångstabilisator 3×D maxi, Typ: 20L****Beställningsdata**

Ordernummer	319458 20L
GTIN	4062406309206
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstångtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstångstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstångtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstång 6×D.

Borrstångstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter $D_2 = 25$ mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

totallängd L_2	126 mm
C	1,5 mm
Skaftlängd L_s	60 mm
Skaftdiameter D_2	32 mm
Förskjutning Z mot axeln	20 mm
Skärriktning	Vänster
Spännhylsa D_1	20 mm

Ø D ₃	40 mm
radie R	1,2 mm
Utkragningslängd L ₁	60 mm
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator